



Deliaci kotúč vysoko výkonné prevedenie PREMIUM*** EXTRA ÚZKY, Ø kotúčov: 230mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	563165 230
GTIN	9003172420516
Trieda položky	53T

Popis

Prevedenie:

Malá hrúbka kotúča umožňuje **rýchle oddelenie bez námahy** s vysokou časovou úsporou. **Čisté rezné plochy, takmer žiadne ostrapy.**

Veľmi stabilný **vysokovýkonný kotúč** najnovšej generácie s komfortným pocitom pri rezaní a extrémnym rezným výkonom vďaka drsným brúsnym bočným plochám.

Špecifikácia:

A46R-BFP.

Technický opis

Šírka kotúča	1,9 mm
Špecifikácia	A46R-BFP
Ø otvora	22,23 mm
Ø kotúčov	230 mm
Popis tvaru	rovný

pre hrúbky materiálu	5,7 - 9,5 mm
Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
odporúčaný uhol nábehu	90 Stupeň
optimalizované pre materiál	INOX
Pohonný stroj	Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Deliaci kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
Uni	podmienene vhodný		
suché	vhodný		