



Digitálny prístroj na meranie výšky TESA- μ HITE, Rozsah merania: 100mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 445441 100 |
| GTIN | 7630041144338 |
| Trieda položky | 45B |

Popis

Prevedenie:

Kompaktný, veľmi presný prístroj na meranie dĺžok s jednoduchou obsluhou, so stojanom na meranie na rôzne merania v 1 alebo 2 smeroch súradníc. Na meranie dĺžok vo forme vonkajších, vnútorných, výškových, hĺbkových, stupňových rozmerov a rozmerov odstupe na geometrických prvkoch s rovnými, paralelnými a kruhovými plochami. Automatické zaznamenávanie mŕtvych bodov pri vrtoch a hriadeloch. V závislosti od zvoleného usporiadania merania je možné zistiť priamosť, rovnosť a paralelnosť, ako aj radiálne odchýlky a bočné hádzanie. Voliteľná konštantná sila merania vďaka motorickému pohybu. S integrovaným snímačom teploty. Motorizovaná meracia hlava pre rýchle dotykové snímanie meraných miest.

Hybridný ovládací panel

- **Podsvietená klávesnica so zjednodušeným prehľadným zobrazením s jasnými informáciami.**
- **Komfortná a flexibilná obsluha vďaka paralelnému používaniu klávesnice a dotykového displeja.**
- **Používateľsky prijateľné použitie vďaka viacjazyčnej kontextovej pomôcke v aktívnych funkciách.**

Softvér/funkcie merania

- **Rozsiahle možnosti merania, ako sú paralelizmus, meranie uhlov, jednoduché 2D merania, atď.**
- **Integrovaný počítač**

- **Automatický výpočet výsledkov merania pri opakovaní programu pomocou uložitelných funkcií.**
- **Možnosť zadávania tolerancií špecifických pre zákazníka. ISO tolerancie sú v softvéri uložené automaticky. Priama a prehľadná informácia pre používateľa o tovare/nepodarkoch.**

Použitie:

Ideálny na meranie malých obrobkov v blízkosti výroby.

Rozsah balenia:

Stojan na meranie TESA s doskou z tvrdého kameňa, snímačom nameraných hodnôt TESA- μ HITE, hybridným ovládacím panelom, spojovacím káblom, axiálnym držiakom meracieho nadstavca, meracím nadstavcom s guľôčkou s priemerom 3 mm, meracím nadstavcom radiálne osadeným s guľôčkou s priemerom 5 mm, referenčným kusom, sieťovým adaptérom, sieťovým káblom.

Kalibračný certifikát SCS.

Technický opis

| | |
|---|---------------------------|
| maximálny rozsah použitia | 0 - 160 mm |
| Rozsah merania | 100 mm |
| Najväčšia prípustná chyba s odsadeným meracím čapom | 2 μ m |
| Meracia sila motorického prívodu (voliteľné) | 0,63 / 1 \pm 0,1 N |
| Opakovateľnosť s odsadeným meracím čapom | 1 μ m |
| Najväčšia prípustná chyba s axiálnym meracím čapom | 1 μ m |
| Kroková hodnota číslíc prepínateľná | 0,0001 / 0,001 mm |
| Metóda pojazdu s meracími bežcami | motorovo/manuálne |
| Opakovateľnosť s axiálnym meracím čapom | 0,5 μ m |
| Kalibrácia | E2 |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom |
| Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka |
| Norma | Výrobná norma |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce |
| Rozhranie | TESA Link Connector TLC |
| Rozhranie | USB rozhranie |
| Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu |
| Druh produktu | Výškomer |

Služby

| | |
|---|------------|
| Kalibrácia DAkkSDigitálny výškomer maximálny rozsah merania 400 | 024010 400 |
| KalibráciaDigitálny výškomer maximálny rozsah merania 400 | 024000 400 |

Príslušenstvo

| | |
|---|-----------|
| Súprava meracích dotykov Obsah (časti) 6 | 445400 6 |
| Napájací kábel EU | 445284 |
| Sieťový adaptér 100 - 200 V 50 - 60 Hz | 445283 |
| Náhradné batérie pre TESA μ -Hite | 445442 |
| Súprava meracích dotykov Obsah (časti) 11 | 445400 11 |