

**Zvierka uchopovacieho ramena, Rozsah upnutia: 600mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	861600 600
GTIN	4008158035826
Trieda položky	83K

**Popis****Prevedenie:**

Pevný strmeň je vyrobený z ťahanej lesklej ocele (špeciálny profil), galvanicky pozinkovanej. Ocelový klzný strmeň s trapézovým závitom a prítlačnou doskou s možnosťou naklonenia do 30°. Prestrčením klzného strmeňa je možné zverák použiť na **špeciálne práce** (tlak smerom von).

**Použitie:**

**Maximálny upínací tlak do cca 7 500 N.**

**Technický opis**

Prierez posuvnej lišty	28×11 mm
Hmotnosť	3,1 kg
Vykladanie	120 mm
Rozsah upnutia	600 mm
Druh produktu	Zvierka

---

## Príslušenstvo

Tlačný člen

861605