



Ťažká celoodelová výkonová svorka so špeciálnou prítlačnou hlavicom, Rozsah upnutia: 600mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	861310 600
GTIN	4008158007649
Trieda položky	83K

Popis

Prevedenie:

Lišta a pevný strmeň sú vyrobené z ťahanej lesklej ocele (špeciálny profil), kalenej a temperovanej a pozinkovanej. Klzný ocelový strmeň zápustkovo kovaný, zušľachtený a galvanicky pozinkovaný. Ocelové vreteno s ľahkým chodom odolné proti opotrebovaniu s trapézovým závitom. Dlhá životnosť vďaka špeciálnej tepelne odolnej prítlačnej doske so spekanou ocelovou vložkou. Vreteno je zušľachtené a brunované s posuvnou kolíkovou rukoväťou.

Výkyvný do 35 °.

Použitie:

Pre náročné a najvyššie namáhanie pri upínaní obrobkov pri výrobe ocelových konštrukcií, v zámočníctve, výrobe nákladných vozidiel, strojárstve atď. Pohyblivá špeciálna prítlačná hlavica umožňuje upnutie šikmých obrobkov. **Maximálny upínací tlak do cca 22 000 N.**

Technický opis

Rozsah upnutia	600 mm
Prierez posuvnej lišty	40×20 mm

Vykladanie	175 mm
Hmotnosť	7,2 kg
Druh produktu	Zvierka

Príslušenstvo

Vreteno s kľučkou a prítlačným členom	861340
Prítlačný člen vrátane montážneho materiálu	861130