



## Ťažká celoodelová výkonová svorka so špeciálnou prítlačnou hlavicom, Rozsah upnutia: 800mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	861310 800
GTIN	4008158007663
Trieda položky	83K

### Popis

#### Prevedenie:

Lišta a pevný strmeň sú vyrobené z ťahanej lesklej ocele (špeciálny profil), kalenej a temperovanej a pozinkovanej. Klzný oceľový strmeň zápustkovo kovaný, zušľachtený a galvanicky pozinkovaný. Oceľové vreteno s ľahkým chodom odolné proti opotrebovaniu s trapézovým závitom. Dlhá životnosť vďaka špeciálnej tepelne odolnej prítlačnej doske so spekanou oceľovou vložkou. Vreteno je zušľachtené a brunované s posuvnou kolíkovou rukoväťou.

Výkyvný do 35 °.

#### Použitie:

Pre náročné a najvyššie namáhanie pri upínaní obrobkov pri výrobe oceľových konštrukcií, v zámočníctve, výrobe nákladných vozidiel, strojárstve atď. Pohyblivá špeciálna prítlačná hlavica umožňuje upnutie šikmých obrobkov. **Maximálny upínací tlak do cca 22 000 N.**

### Technický opis

Prierez posuvnej lišty	40×20 mm
Rozsah upnutia	800 mm

Hmotnosť	8,4 kg
Vykladanie	175 mm
Druh produktu	Zvierka

---

## Príslušenstvo

Prítlačný člen vrátane montážneho materiálu	861130
Vreteno s kľučkou a prítlačným členom	861340