



Ťažká celoodelová výkonová svorka so špeciálnou prítlačnou hlavicom, Rozsah upnutia: 1000mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	861310 1000
GTIN	4008158007540
Trieda položky	83K

Popis

Prevedenie:

Lišta a pevný strmeň sú vyrobené z ťahanej lesklej ocele (špeciálny profil), kalenej a temperovanej a pozinkovanej. Klzný oceľový strmeň zápustkovo kovaný, zušľachtený a galvanicky pozinkovaný. Oceľové vreteno s ľahkým chodom odolné proti opotrebovaniu s trapézovým závitom. Dlhá životnosť vďaka špeciálnej tepelne odolnej prítlačnej doske so spekanou oceľovou vložkou. Vreteno je zušľachtené a brunované s posuvnou kolíkovou rukoväťou.

Výkyvný do 35 °.

Použitie:

Pre náročné a najvyššie namáhanie pri upínaní obrobkov pri výrobe oceľových konštrukcií, v zámočníctve, výrobe nákladných vozidiel, strojárstve atď. Pohyblivá špeciálna prítlačná hlavica umožňuje upnutie šikmých obrobkov. **Maximálny upínací tlak do cca 22 000 N.**

Technický opis

Prierez posuvnej lišty	40×20 mm
Hmotnosť	9,4 kg

Vykladanie	175 mm
Rozsah upnutia	1000 mm
Druh produktu	Zvierka

Príslušenstvo

Prítlačný člen vrátane montážneho materiálu	861130
Vreteno s kľučkou a prítlačným členom	861340