

Hartig

Strmeňový mikrometer, Rozsah merania: 0-25mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	420542 0-25
GTIN	4250099600209
Trieda položky	46P

Popis**Prevedenie:**

Jemne lapované, tvrdokovové meracie plochy. Kalené, brúsené meracie vreteno. Vysoká presnosť ako v norme DIN 863. Zaisťovanie pomocou upínacej poistky. S predradenou račňou a izolačnou ochranou rúk. S čisto vyrytými stupnicami a číslami v čiernej farbe.

Použitie:

Vďaka možnosti priameho odčítania rozmerov 5 µm vhodné najmä na kontrolu kvality.

Technický opis

Odčítanie	0,005 mm
Kalibrácia	B1
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Najväčšia prípustná chyba	1,5 µm
Ø meracieho bubna	25 mm
Rozsah merania	0 - 25 mm
Prevedenie vretena	kalená, brúsená
Ø vretena	8 mm
Norma	Výrobná norma
Pocitová račňa	áno

Izolačná ochrana rúk	áno
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022010 100
Kalibrácia Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 25	022000 25