



Trojramenný univerzálny sťahovák



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	880030
GTIN	4021176480416
Trieda položky	83U

Popis

Prevedenie:

Pomocou samoupínavo uložených sťahovacích ramien sa upínacia sila zvyšuje pomerne k sťahovacej sile.

Použitie:

Pruženie a úzka konštrukcia umožňujú stiahnutie aj na ťažko prístupných miestach.

Technický opis

Rozsah upínania zvonka	20 - 150 mm
Výkon	2,5 t
Hĺbka upnutia do	150 mm
Počet háčikov	3
Maximálny ťahovací moment	35 Nm
Vonkajší šesťhran	10 mm
Hmotnosť	1,16 kg

Druh produktu

Trojramenný sťahovák