



Sada digitálnych univerzálnych strmeňov IP 67, Rozsah merania: 150mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 415555 150 |
| GTIN | 4029713019235 |
| Trieda položky | 46P |

Popis

Prevedenie:

Digitálne univerzálne posuvné meradlo „Pocket Talent“ vhodné na meranie najrôznejších vnútorných a vonkajších rozmerov (zápichy, drážky, závitky a pod.). Ľahko čitateľný, vysokokontrastný LCD displej s výškou číslic 7,5 mm. Vráta funkcie PRESET (prednastavenie meranej hodnoty).

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Posuvné meradlo, nastavovacia šablóna 50 mm, 2 páry meracích nastavcov na meranie vnútorných a vonkajších rozmerov. Vráta 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Všetky náhradné a špecializované dotykové snímače č. 434900 až 434915 so závitom M2,5. Dátový kábel č. 498940.

Technický opis

| | |
|----------------------------------------|---------------|
| Odčítanie | 0,01 mm |
| Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 |
| Dĺžka meracích čelustí | 40 mm |
| Rozsah merania | 0 - 150 mm |
| Počet obsiahnutých batérií | 1 |
| Najväčšia prípustná chyba | 0,03 mm |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Odčítanie | 0,0005 palec |
| Typ batérií | Gombíkový článok |
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami |
| Norma | Výrobná norma |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce |
| Rozhranie | Rozhranie Digimatic |
| Rozhranie | Rozhranie RS232C |
| Rozhranie | USB rozhranie |
| Meracia technika | digitálna |
| Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX |
| všetky diely | kalené |
| Balenie | stabilný box |
| Kalibrácia | A1 |
| Druh produktu | Univerzálne posuvné meradlo |

Služby

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Kalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200 | 021010 200 |
| KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200 | 021000 200 |

Príslušenstvo

| | |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Pripojovací kábelsimplex s dátovým tlačidlom Typ D2 | 498940 D2 |
| Tvrdokovový dotyk Typ 2 | 434910 2 |
| Pripojovací kábelsimplex s dátovým tlačidlom Typ R2 | 498940 R2 |
| Pripojovací kábelsimplex s dátovým tlačidlom Typ USB2 | 498940 USB2 |
| Rubínový dotyk Typ 2 | 434915 2 |
| Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032 | 081560 CR2032 |

Ocelový dotyk Typ 2

434900 2