

 KOMET**TOHX 140305 ľavá, W30, Typ: BK6425**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268883 BK6425
GTIN	4047109225077
Trieda položky	24T

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Ďalšie použitie	120 - 180 m/min
Ďalšie použitie	M
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Lamač triesok	G06
Typ	BK6425
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Uhlový Polomer	0,5 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 300 m/min
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TOHX 140305 L
Počet výmien/rezných hrán	3
Atribút Názov produktu	W30
Uhol čela	6 Stupeň
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie