

 KOMET**TOHX 090202 ľavá, W30, Typ: BK8425****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 268881 BK8425 |
| GTIN             | 4047109179745 |
| Trieda položky   | 24T           |

**Technický opis**

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Ďalšie použitie                        | M                         |
| Lamač triesok                          | G12                       |
| Rezný materiál                         | HM                        |
| Hĺbka rezu $a_p$                       | 0,5 - 1,5 mm              |
| Rýchlosť rezania $v_c$ Ďalšie použitie | 120 - 160 m/min           |
| Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie | 120 - 260 m/min           |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia       | hrubovanie a dokončovanie |
| Uhlový Polomer                         | 0,2 mm                    |
| Hlavné použitie                        | P                         |
| Posuv $f$                              | 0,1 - 0,2 mm/ot,          |
| Podmienka rezu                         | silne prerušovaný         |
| Typ                                    | BK8425                    |
| Povrchová úprava                       | s povrchovou úpravou      |

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TOHX 090202 L                         |
| Počet výmien/rezných hrán             | 3                                     |
| Atribút Názov produktu                | W30                                   |
| Uhol čela                             | 12 Stupeň                             |
| Druh produktu                         | Otočná rezná platnička na sústruženie |