

 KOMET**TOHX 140305 ľavá, W30, Typ: BK8425**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268884 BK8425
GTIN	4047109180185
Trieda položky	24T

## Technický opis

Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania $v_c$ Ďalšie použitie	120 - 160 m/min
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Hlavné použitie	P
Typ	BK8425
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 260 m/min
Ďalšie použitie	M
Lamač triesok	G12
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Posuv $f$	0,1 - 0,2 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,5 mm
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TOHX 140305 L
Počet výmien/rezných hrán	3
Atribút Názov produktu	W30
Uhol čela	12 Stupeň
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie