

 KOMET**TOGX 090204 neutrálna, W57, Typ: BK8430****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268868 BK8430
GTIN	4047109201507
Trieda položky	24T

Technický opis

Ďalšie použitie	M
Typ	BK8430
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 300 m/min
Rýchlosť rezania v_c Ďalšie použitie	120 - 180 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Hlavné použitie	P
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TOGX 090204

Počet výmien/rezných hrán	3
Atribút Názov produktu	W57
Uhol čela	14 Stupeň
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie