

 KOMET**TOHX 06T102 ľavá, W30, Typ: BK6425**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268877 BK6425
GTIN	4047109224636
Trieda položky	24T

Technický opis

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Rýchlosť rezania v_c Ďalšie použitie	120 - 180 m/min
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,2 mm
Hlavné použitie	P
Typ	BK6425
Lamač triesok	G06
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 300 m/min
Ďalšie použitie	M
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TOHX 06T102 L
Počet výmien/rezných hrán	3
Atribút Názov produktu	W30
Uhol čela	6 Stupeň
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie