

**Garant****Držiak profilovacieho nástroja metrický Ø d = 16 mm, Stopka Ø DS: 40mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	293026 40
GTIN	4045197977427
Trieda položky	29K

## Popis

### Vhodné pre:

Stroje CNC a štandardné stroje.

### Zvláštne príslušenstvo:

Polohovacia pomôcka (č. 293000) a kľúč na čelné otvory (č. 293006)

Vyrážač pre stopky MK môžete objednať pod č. 293008 vo veľkostiach MK2, MK3 a MK4.

### Upozornenie:

- **Pozor: Vždy použite vhodný Ø šmýkadla.**
- **Ďalšie spojovacie prvky pre stopky na vyžiadanie.**

## Technický opis

L	76 mm
Dĺžka stopky L <sub>s</sub>	50 mm
Druh stopky	Valcová stopka
Stopka Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Ø d	16 mm

## Technický list

Ø D	58 mm
Vnútorné chladenie	nie
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

### Príslušenstvo

Klúče na čelné otvory 12	293006 12
Klúče na čelné otvory 16	293006 16
Klúče na čelné otvory 5	293006 5
Klúče na čelné otvory 8	293006 8