



Vysokovýkonná tesniaca páska priesvitná, Šírka×dĺžka (mm×m): 50X5,5



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 083770 50X5,5 |
| GTIN | 4054596382770 |
| Trieda položky | 08M |

Popis

Prevedenie:

3M™ 4411 bol špeciálne navrhnutý tak, aby poskytoval profesionálne utesnenie existujúceho spoja alebo švu vystaveného priamemu slnečnému žiareniu, extrémnym teplotám a vlhkosti. Vďaka ionomérmu nosiču je **odolnejší voči UV žiareniu a chemickému namáhaniu**.

Upozornenie:

Uvedená minimálna trvanlivosť produktov 3M™ sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.

Technický opis

| | |
|-------------------|---------------|
| Rozťažnosť | 547 % |
| Označenie výrobcu | 4411N |
| Hrúbka | 1 mm |
| Šírka | 50 mm |
| Dĺžka | 5,5 m |
| Farba | transparentná |

Technický list

| | |
|-------------------------|--|
| Pevnosť v ťahu | 0,22 N/mm |
| Pravítko k dispozícii | áno |
| Použitie | utesnenie |
| Použitie | konzervovanie |
| Teplota skladovania | 15 - 38 °C |
| Druh lepiacej pásky | jednostranná |
| Lepiaca hmota | akrylát |
| Minimálna trvanlivosť | 12 Mesiac |
| Sklad Vlhkosť vzduchu | 30 - 70 % |
| odolné voči teplotám do | 90 - 150 °C |
| Lepiaca sila na oceli | 1,34 N/mm |
| Zvláštnosť | odolný proti vlhkosti |
| Zvláštnosť | odolné voči UV žiareniu |
| Zvláštnosť | tlmiace |
| Zvláštnosť | odolný proti poveternostným vplyvom |
| Podkladový materiál | ionomérová fólia |
| Druh produktu | Lepiaca páska |