



Vysokovýkonná tesniaca páska čierna, Šírka×dĺžka (mm×m): 50X5,5



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	083771 50X5,5
GTIN	4054596382794
Trieda položky	08M

Popis

Prevedenie:

3M™ 4411 bol špeciálne navrhnutý tak, aby poskytoval profesionálne utesnenie existujúceho spoja alebo švu vystaveného priamemu slnečnému žiareniu, extrémnym teplotám a vlhkosti. Vďaka ionomérmu nosiču je **odolnejší voči UV žiareniu a chemickému namáhaniu**.

Upozornenie:

Uvedená minimálna trvanlivosť produktov 3M™ sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.

Technický opis

Šírka	50 mm
Dĺžka	5,5 m
Rozťažnosť	450 %
Označenie výrobcu	4411B
Hrúbka	1 mm
Farba	čierna

Technický list

Pevnosť v ťahu	0,19 N/mm
Lepiaca sila na oceli	1,34 N/mm
Pravítko k dispozícii	áno
Zvláštnosť	odolný proti vlhkosti
Zvláštnosť	odolné voči UV žiareniu
Zvláštnosť	tlmiace
Zvláštnosť	odolný proti poveternostným vplyvom
Použitie	utesnenie
Použitie	konzervovanie
Teplota skladovania	15 - 38 °C
Druh lepiacej pásky	jednostranná
Minimálna trvanlivosť	12 Mesiac
Lepiaca hmota	akrylát
Sklad Vlhkosť vzduchu	30 - 70 %
odolné voči teplotám do	90 - 150 °C
Podkladový materiál	nosic z ionoméru
Druh produktu	Lepiaca páska