



## Sťahovák s bočným upínacím strmeňom, Typ: 3



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	881200 3
GTIN	4021176028403
Trieda položky	83U

### Popis

**Prevedenie:**

Špeciálne tvarované úchopové plochy na ramenách sťahováka, ktoré v spojení s upínacou konzolou umožňujú uvoľnenie ložiska (č. 881180).

**Použitie:**

Na sťahovanie ozubených kolies, pastorkov, pák stĺpika riadenia atď.

### Technický opis

Rozsah upínania zvonka	50 - 150 mm
Výkon	7,5 t
Hĺbka upnutia do	140 mm
Maximálny ťahovací moment	175 Nm
Vonkajší šesťhran	24 mm
Počet háčikov	2
Hmotnosť	3,16 kg

Druh produktu

Dvojramenný stahovák