

**Špicaté kliešte pre elektroniku, 45° zahnuté, Celková dĺžka: 145mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	727192 145
GTIN	4003773039396
Trieda položky	73F

Popis**Prevedenie:**

Politúra zrkadla, vďaka čomu nedochádza k poruchám v spínacom obvode v dôsledku odlupujúcich sa pochrómovaných častí. Prestrčený presný kĺb. Dvojité polia bez odierania pre jemné a rovnomerné otváranie. Úchopné plochy vybrúsené dohľadka. Hrany so starostlivým odhrotovaním.

Rukoväti s viaczložkovým opláštením.

Použitie:

Na jemné montážne práce, napr. v elektronike a jemnej mechanike.

Norma:

DIN ISO 9655

Materiál:

Ložisková oceľ, kalená v oleji.

Upozornenie:

Iné vyhotovenia k dispozícii na vyžiadanie.

Technický opis

Šírka hlavy	12 mm
Celková dĺžka	145 mm
Dĺžka čelustí	35 mm
Otvorený tvar	špicaté, 45° zalomené
Norma	DIN ISO 9655
Prevedenie čelustí	vnútorná strana vybrúsená dohľadka

Rukoväť	Viaczložkový plášť
Materiál	Ložisková oceľ
Povrch	zrkadlovo leštené
s otváracou pružinou	áno
Druh produktu	Ploché zaoblené kliešte