

HOLEX**Stranové štiepacie kliešte na plasty, 15° zahnuté, KW, Celková dĺžka: 160mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	725590 160
GTIN	4045197978455
Trieda položky	72B

Popis

Prevedenie:

Rezanie bez skosenia pre rovný rez bez otrepov. Leštená hlava, ramená s plastovým povlakom a otváracia pružina.

Hlava zalomená v uhle 15°.

Použitie:

Na rezanie plastových odliatkov v jednej rovine (**nie na kovy**).

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Zábrus	bez fazety
Atribút Názov produktu	KW
Druh produktu	rezacie kliešte