



## Kliešťový kľúč s 2-zložkovými rukoväťami, Celková dĺžka: 250mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	813722 250
GTIN	4003773082392
Trieda položky	83D

### Popis

#### Prevedenie:

**Paralelne** vedené, **hladké** uchopovacie čeluste; chrómované vyhotovenie.

**Nastavenie zárezov** pomocou tlačidla a upínacej páky pre vysoký prítlak čelustí. Zdvih medzi uchopovacími plochami umožňuje **uchopenie na princípe račne**.

Kliešťový kľúč atramentovaný, viaczložkové rukoväte. **Stupnica vytvorená laserom** (predná strana **metrická** a zadná strana **palcová**), umožňuje vopred nastaviť otvor kľúca.

#### Použitie:

**Šetrné uchopovanie** skrutiek, matic, chrómovaných armatúr atď.

#### Upozornenie:

Ochranné čeluste sú k dispozícii pod č. 813725.

### Technický opis

Celková dĺžka	250 mm
Dĺžka rozovretia	30 mm
Rozsah upnutia	0 - 52 mm
Druh produktu	Kliešťový kľúč

### Príslušenstvo

Ochranné čeluste pre kliešťové kľúče6-dielne Veľkosť 250	813725 250
--	------------

