

Prídavný policový regál, Hĺbka 800 mm, Výška / šírka police: 2500/1000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	990514 2500/1000
GTIN	4004514222374
Trieda položky	96P

Popis**Prevedenie:**

Pozinkovaný rám z T-profilu a polica. K dispozícii s maximálnym **zaťažením polic** 150 kg na jednu policu. Úrovne skladovania nastaviteľné v 25 mm rasti. Rýchla montáž vďaka jednoduchej zásuvnej konštrukcii.

Zaťaženie poľa: pri výške 2000 mm 1300 kg, pri 2500 mm 1700 kg, pri 3000 mm 2300 kg.

Popis:**Montážne rozmery:**

Základný regál: Menovitá dĺžka + 60 mm

Prídavný regál: Menovitá dĺžka + 6 mm

Celková hĺbka rámu: Menovitá hĺbka + 36 mm

Použitie:

Ideálne pre priemysel, remeslá, obchod, správu, archív a pod. s optimálnym využitím priestoru.

Rozsah balenia:

Základný regál s krížovými vzperami. Jedna diagonálna vzpera na prídavnú policu.

Upozornenie:

- **Upínacie nožičky sú súčasťou dodávky.**
- **Montáž na podlahu a stenu nie je súčasťou dodávky.**
- **Zodpovedajúce podlahové kotvenie č. 990854.**
- **Môže sa používať na jednej strane, pretože je vystužený priečnou výstuhou.**
- **Dĺžka voľného ohybu (K) nesmie presiahnuť 600 mm.**

- **Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.**

Technický opis

Počet políc	6
Počet profilových rámov	1
Montážny rozmer Prídavný regál Šírka	1006 mm
Výška regálu	2500 mm
Montáž regálu	Prídavný regál
Polica Hĺbka	800 mm
Hĺbka regálu	800 mm
Polica Šírka	1000 mm
maximálne zaťaženie poľa	1800 kg
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečka (na kov)	150 kg
Polica Hrúbka	25 mm
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Prevedenie montáže	Nástrčný regál
Materiál	pozinkované
Atribút Názov produktu	Hĺbka 800 mm
Druh produktu	Regál s policami

Príslušenstvo

Police, pozinkované Šírka×hĺbka 1000X800	990580 1000X800
Nástrčné dielce plechové prepážky, pevné, pozinkované Výška × hĺbka 300X800	990581 300X800
Nástrčné dielce plechové prepážky, pevné, pozinkované Výška × hĺbka 200X800	990581 200X800
	990581 400X800

Nástrčné dielce plechové prepážky, pevné, pozinkované
Výška × hĺbka 400X800

Nástrčné dielce plechové prepážky, pevné, pozinkované
Výška × hĺbka 500X800

990581 500X800

Upínacia pätká

990852