

Garant**Paralelný zverák s otočnou doskou, Šírka čeluste: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	967010 150
GTIN	4045197612267
Trieda položky	91J

Popis**Prevedenie:****Vysoká presnosť upínania vďaka presnému hranolovému vedeniu.****Otváranie smerom dozadu.** Vyrobené z vysokopevnostnej liatiny (GG 25) s perlitickou štruktúrou. Dlhé a mimoriadne presné **prizmatické vedenie**. Presné ložisko vretena, vreteno s trapézovým závitom úplne zakryté, chránené proti znečisteniu. Veľká plochá frézovaná kovadlina na jednoduché rovanie. Čeluste z kalenej ocele sú vrúbkované a možno ich vymeniť za brúsené čeluste (pozri náhradné čeluste).**S otočnou doskou**, otočnou o 360° a uzamykateľnou v akejkoľvek polohe pomocou upínacieho mechanizmu.**Rozsah balenia:**

Vrát. upevňovacieho materiálu na montáž na pracovný stôl.

Povrchová úprava farby:

Striebornosivá

Technický opis

Smer otvárania	otváranie smerom dozadu
Materiál	vysokopevná liatina (GG 25)
Rozsah upnutia	255 mm
Šírka čeluste	150 mm

Druh produktu

Paralelný zverák

Príslušenstvo

Jednotlivá otočná doska Šírka čeluste 150	967020 150
Podložka pod zverák	967330
Podložka pod zverák, bambus Veľkosť 300X250	967328 300X250
Pár náhradných čelustí ryhovaných Šírka čeluste 150	967040 150
Pár náhradných čelustí brúsených Šírka čeluste 150	967045 150