

Garant**Paralelný zverák s vymeniteľnými čelustami, Šírka čeluste: 140mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	967110 140
GTIN	4045197694201
Trieda položky	91J

Popis

Prevedenie:

Celé zo zápusťkovo kovanej ocele – zaručene nerozbitné.

Otvorenie smerom dopredu. So zváranými čelustami na upínanie rúr pod normálnymi čelustami. Silné, CNC obrábané presné vreteno s valcovaným závitom. Vreteno a vodiace dráhy sú chránené pred znečistením. Veľká kalená plocha kovadliny na rovnanie a rozrušovanie dielov. Dvojité nastaviteľné vedenie.

Vložené upínacie čeluste, povrchovo kalené. Jedna strana vrúbkovaná, druhá hladká (vymeniteľná).

Popis:

Disky na ochranu proti pádu.

Reliéfna meracia stupnica.

Nastavenie vedenia: Vnútorne skrútky so šesťhrannou hlavou s mosadznými prítlačnými podložkami – veľmi ľahký chod.

Masívne upínacie čeluste na rúrky.

Výhoda:

- **Kolík s ochranou proti pádu na oboch stranách – bez nepríjemného hluku.**
- **Rýchle otváranie a zatváranie vďaka veľkému stúpaniu závitov na vreteno.**
- **Vymeniteľný kolík.**
- **Stupnica šírky otvárania.**

Rozsah balenia:

Vrát. upevňovacieho materiálu na montáž na pracovný stôl.

Upozornenie:

Vhodný stroj na prestavenie výšky, pozri č. 967520.

Technický opis

Smer otvárania	otváranie smerom dopredu
Rozsah upnutia	200 mm
Materiál	zápustkovo kovaná oceľ
Hĺbka upnutia	95 mm
Hmotnosť	19 kg
Upínacie čeluste rúr upínať rúry s vonkajším Ø	1 – 2.3/4 palec
Šírka čeluste	140 mm
Druh produktu	Paralelný zverák

Príslušenstvo

Podložka pod zverák	967330
Jednotlivá otočná doska vhodné pre zverák veľk. 140	967140 140
Upínací systém s výkyvnou čelustou Šírka čeluste 140	967150 140
Pár náhradných čelustí so skrutkami pre zverák Šírka čeluste 140	967145 140
Výškovo nastaviteľný stojan pre zverák č. 967100 / 7110 vhodné pre zverák veľk. 140	967520 140
Podložka pod zverák, bambus Veľkosť 300X250	967328 300X250