

Garant**Paralelný zverák s otočnou doskou, Šírka čeluste: 140mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	967120 140
GTIN	4045197612571
Trieda položky	91J

Popis**Prevedenie:****Celé zo zápusťkovo kovanej ocele – zaručene nerozbitné.****Otvorenie smerom dopredu.** So zváranými čelustami na upínanie rúr pod normálnymi čelustami. Silné, CNC obrábané presné vreteno s valcovaným závitom. Vreteno a vodiace dráhy sú chránené pred znečistením. Veľká kalená plocha kovadliny na rovnanie a rozrušovanie dielov. Dvojité nastaviteľné vedenie.

S pevnými, povrchovo kalenými upínacími čelustami (nevymeniteľnými).

Výhoda:

- **Kolík s ochranou proti pádu na oboch stranách – bez nepríjemného hluku.**
- **Rýchle otváranie a zatváranie vďaka veľkému stúpaniu závitú na vretene.**
- **Vymeniteľný kolík.**
- **Stupnica šírky otvárania.**

Rozsah balenia:

Vrát. upevňovacieho materiálu na montáž na pracovný stôl.

Upozornenie:

Vhodný stroj na prestavenie výšky, pozri č. 967520.

Technický opis

Smer otvárania	otváranie smerom dopredu
Materiál	zápusťkovo kovaná oceľ

Šírka čeluste	140 mm
vymeniteľné čeluste	nie
Druh produktu	Paralelný zverák

Príslušenstvo

Podložka pod zverák, bambus Veľkosť 300X250	967328 300X250
Podložka pod zverák	967330
Jednotlivá otočná doska vhodné pre zverák veľk. 140	967140 140
Upínací systém s výkyvnou čelustou Šírka čeluste 140	967150 140