

Garant

Roleta pre základný regál, Užitočná hĺbka 1350 mm, vhodné pre výšku regálu: 2500mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	993310 2500
GTIN	4045197611789
Trieda položky	91W

Popis**Prevedenie:**

Elektrická predná roleta. Vodiace lišty z extrudovaného hliníka, roletové profily z valcovaného hliníka bez svetelných štrbín. Bočné vodiace lišty s 2-násobným kefkovým tesnením. Elektrický pohon s rádiovým motorom a vypínaním krútiaceho momentu, s 1-kanálovým rádiovým ručným vysielateľom odolným proti striekajúcej vode. Automatické zastavenie pri detekcii prekážky.

Povrchová úprava farby:

Rám **vždy** v svetlo sivej farbe RAL 7035, **práškovy nanášaný**.

Technický opis

Vstavaná výška	2685 mm
vhodné pre výšku regálu	2500 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2430
Počet obsiahnutých batérií	1
Rozsah použitia	špeciálny regál

Typ zástrčky Vstup	F
Menovité napätie	250 V
Atribút Názov produktu	Užitočná hĺbka 1350 mm
Šírka	1075 mm
Hĺbka	105 mm
Druh produktu	Rolety