

BROCKHAUS | HEUER

Paralelný zverák „Heuer-Front“ s otočnou doskou a vymeniteľnými čelustami, Šírka čeluste: 120mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	967380 120
GTIN	2050002047761
Trieda položky	93Q

Popis**Prevedenie:****Celé z kovanej ocele – zaručene nerozbitné.****Otvorenie smerom dopredu.** S prikovanými čelustami na upínanie rúr pod normálnymi čelustami. Silné vreteno **s dvojitým trapézovým** závitom na rýchle otváranie a zatváranie čelustí. Pozinkovaný vretenný kľúč s nitovanými ocelovými poistnými krúžkami. Vreteno a vodiace dráhy sú chránené pred znečistením. Nastaviteľné hranolové vedenie na oboch stranách. So zosilneným nadstavcom na kovadlinu na rovanie a rozrušovanie.Vložené upínacie čeluste, povrchovo kalené. Jedna strana **vrúbkovaná**, druhá **hladká**.

Obojstranné a vymeniteľné.

Otočná platňa plynule otočiteľná o 360° a spoľahlivá aretácia v akejkolvek polohe.

Rozsah balenia:

Vrát. upevňovacích skrutiek na montáž na pracovnú dosku.

Povrchová úprava farby:Tepanie modré, **práškovy nanášaný lak.****Technický opis**

Materiál	zápustkovo kovaná oceľ
Smer otvárania	otváranie smerom dopredu
Šírka čeluste	120 mm

Séria	Heuer Front
vymeniteľné čeluste	áno
Druh produktu	Paralelný zverák

Príslušenstvo

Pár magnetických čelustí zverákaHliník/vláknitá vrstva, hladká Šírka čeluste 120	967724 120
Pár magnetických čelustí zverákaHliník, hranol Šírka čeluste 120	967723 120
Pár čelustí zveráka z ľahkého kovu s upínacími pružinami Šírka čeluste 120	967711 120
Pár náhradných čelustí so skrutkami pre „Heuer Front“ Šírka čeluste 120	967405 120
Podložka pod zverák, bambus Veľkosť 300X250	967328 300X250
Podložka pod zverák	967330
Pár magnetických čelustí zverákaHliník, profilovaný Šírka čeluste 120	967722 120