

HOLEX**Paralelný zverák s vymeniteľnými čelustami, Šírka čeluste: 140mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	967430 140
GTIN	4045197694409
Trieda položky	92H

Popis**Prevedenie:****Celé z ocele – zaručene nerozbitné. Otváranie smerom dopredu.**

S prikovanými čelustami na upínanie rúr pod normálnymi čelustami.

Vreteno s trapézovým závitom, zakryté a chránené proti znečisteniu. Dvojité prizmatické vedenie s možnosťou prestavenia.

So nadstavcom na kovadlinu na rovnanie a rozrušovanie.

S drážkovanými, tvrdenými upínacími čelustami (vymeniteľnými).

Rozsah balenia:

Vrát. upevňovacieho materiálu na montáž na pracovný stôl.

Upozornenie:

Vhodný stroj na prestavenie výšky, pozri č. 967540.

Technický opis

Rozsah upnutia	180 mm
Hĺbka upnutia	90 mm
Smer otvárania	otváranie smerom dopredu
Hmotnosť	16 kg
Materiál	zápustkovo kovaná oceľ
Upínacie čeluste rúr upínať rúry s vonkajším Ø	20 - 80 mm
Šírka čeluste	140 mm

vymeniteľné čeluste	áno
Druh produktu	Paralelný zverák

Príslušenstvo

Pár magnetických čelustí zverákaHliník, profilovaný Šírka čeluste 140	967722 140
Výškovo nastaviteľný stojan pre zveráky č. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 vhodné pre zverák veľk. 140	967540 140
Pár náhradných čelustí so skrutkami pre č. 967430 Šírka čeluste 140	967440 140
Podložka pod zverák, bambus Veľkosť 300X250	967328 300X250
Pár čelustí zveráka z ľahkého kovu s upínacími pružinami Šírka čeluste 140	967711 140
Podložka pod zverák	967330
Pár magnetických čelustí zverákaHliník, hranol Šírka čeluste 140	967723 140
Pár magnetických čelustí zverákaHliník/vláknitá vrstva, hladká Šírka čeluste 140	967724 140