

BROCKHAUS | HEUER

**Paralelný zverák „Heuer-Front“ s otočnou doskou, Šírka čeluste: 120mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	967370 120
GTIN	2050002047723
Trieda položky	93Q

**Popis****Prevedenie:****Celé z kovanej ocele – zaručene nerozbitné.****Otvorenie smerom dopredu.** S prikovanými čelustami na upínanie rúr pod normálnymi čelustami. Silné vreteno **s dvojitým trapézovým** závitom na rýchle otváranie a zatváranie čelustí. Pozinkovaný vretenný kľúč s nitovanými ocelovými poistnými krúžkami. Vreteno a vodiace dráhy sú chránené pred znečistením. Nastaviteľné hranolové vedenie na oboch stranách. So zosilneným nadstavcom na kovadlinu na rovanie a rozrušovanie.

Drážkované, starostlivo povrchovo kalené upínacie čeluste, nevymeniteľné.

Otočná platňa plynule otočiteľná o 360° a spoľahlivá aretácia v akejkoľvek polohe.

**Rozsah balenia:**

Vrát. upevňovacích skrutiek na montáž na pracovnú dosku.

**Povrchová úprava farby:**Tepanie modré, **práškovy nanášaný lak.****Technický opis**

Smer otvárania	otváranie smerom dopredu
Materiál	zápustkovo kovaná oceľ
Šírka čeluste	120 mm
Séria	Heuer Front

vymenitelné čeluste	nie
Druh produktu	Paralelný zverák

## Príslušenstvo

Pár magnetických čelustí zverákaHliník, profilovaný Šírka čeluste 120	967722 120
Pár magnetických čelustí zverákaHliník/vláknitá vrstva, hladká Šírka čeluste 120	967724 120
Pár čelustí zveráka z ľahkého kovu s upínacími pružinami Šírka čeluste 120	967711 120
Podložka pod zverák, bambus Veľkosť 300X250	967328 300X250
Pár magnetických čelustí zverákaHliník, hranol Šírka čeluste 120	967723 120
Podložka pod zverák	967330