

Garant

Výškovo nastaviteľný stojan pre zverák LEINEN-JUNIOR č. 967060, vhodné pre zverák veľk.: 125

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	967510 125
GTIN	4045197694454
Trieda položky	91J

Popis**Prevedenie:**

Stabilná a vysokopevnosťná **kovaná časť**/ocelová konštrukcia. Veľmi hladký chod a presné vedenie vďaka komponentom obrábanym na CNC. Mimoriadne silné upínanie vďaka špeciálnemu upínaciu prípravku. Vstavaná plynová tlaková pružina zabezpečuje vyrovnanie hmotnosti pri nastavovaní výšky zveráka. Rýchle upnutie v ľubovoľnej polohe pomocou **bezpečnostnej upínacej páky**.

Výhoda:

Zverák je možné v spojení so zariadením na nastavenie výšky otáčať o 360° **bez prídavnej otočnej dosky**, aby sa obrobok dostal do najvýhodnejšej pracovnej polohy. Pri všetkých výškových a otáčavých pohyboch je zachovaná bezpečnostná vzdialenosť 25 mm požadovaná v norme DIN 31001 časť 1.

Použitie:

Na nastavenie ideálnej výšky zveráka s centimetrovou presnosťou (dôležité najmä v učebniach a školských dielňach).

Vhodné pre:

Paralelné zveráky **LEINEN-JUNIOR č. 967060**.

Rozsah balenia:

Vrát. všetkých upevňovacích skrutiek na montáž na pracovný stôl.

Povrchová úprava farby:

Striebornó-sivá

Technický opis

Rozsah prestavenia výšky	242 mm
Hmotnosť	12,4 kg
vhodné pre zverák veľk.	125
prestavitel'né nad dosku pracovného stola	93 - 335 mm
Druh produktu	Výškovo nastaviteľný stojan