

**Garant**

**Výškovo nastaviteľný stojan pre zverák č. 967100 / 7110, vhodné pre zverák veľk.: 140**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	967520 140
GTIN	4045197694485
Trieda položky	91J

**Popis****Prevedenie:**

Stabilná a vysokopevnosťná **kovaná časť**/ocelová konštrukcia. Veľmi hladký chod a presné vedenie vďaka komponentom obrábanym na CNC. Mimoriadne silné upínanie vďaka špeciálnemu upínaciu prípravku. Vstavaná plynová tlaková pružina zabezpečuje vyrovnanie hmotnosti pri nastavovaní výšky zveráka. Rýchle upnutie v ľubovoľnej polohe pomocou **bezpečnostnej upínacej páky**.

**Výhoda:**

Zverák je možné v spojení so zariadením na nastavenie výšky otáčať o 360° **bez prídavnej otočnej dosky**, aby sa obrobok dostal do najvýhodnejšej pracovnej polohy. Pri všetkých výškových a otáčavých pohyboch je zachovaná bezpečnostná vzdialenosť 25 mm požadovaná v norme DIN 31001 časť 1.

**Použitie:**

Na nastavenie ideálnej výšky zveráka s centimetrovou presnosťou (dôležité najmä v učebniach a školských dielňach).

**Vhodné pre:**

Paralelné zveráky **GARANT č. 967100; 967110**.

**Rozsah balenia:**

Vrát. všetkých upevňovacích skrutiek na montáž na pracovný stôl.

**Povrchová úprava farby:**

Striebornó-sivá

**Technický opis**

vhodné pre zverák veľk.	140
Hmotnosť	11,6 kg
prestavitel'né nad dosku pracovného stola	93 - 335 mm
Rozsah prestavenia výšky	242 mm
Druh produktu	Výškovo nastaviteľný stojan