

## Základný regál so šikmými policami, Šírka 1000 mm, Hĺbka: 500mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	990600 500
GTIN	4004514249197
Trieda položky	96P

### Popis

#### Prevedenie:

Montážny rozmer základného regálu: 1060 mm.

Horizontálne deliace vodidlá sa môžu nastaviť v rastri 50 mm. Predná pozdĺžna tyč je zvýšená o 15 mm, a tým sa zabráni pádu tovaru.

#### Popis:

#### Montážne rozmery:

**Základný regál:** Menovitá dĺžka + 60 mm

**Prídavný regál:** menovitá dĺžka + 6 mm

**Hĺbka rámu celkovo:** Menovitá hĺbka + 36 mm

#### Použitie:

Skladovanie plastových nádob, úložných boxov, kartónov a mnoho ďalšieho. Ideálne na uskladnenie „prvý do skladu-prvý zo skladu“.

#### Rozsah balenia:

7 šikmých políc, každá s 5 deliacimi vodidlami, 2 pozdĺžnymi tyčami, 2 bočnými vodidlami a 1 rovnou krycou policou vrátane upínacích nožičiek.

#### Upozornenie:

- **Montáž na podlahu a stenu nie je súčasťou dodávky.**
- **Zodpovedajúce podlahové kotvenie č. 990854.**
- **Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.**

## Technický opis

Výška	2000 mm
Montáž zákazníkom	áno
Montážny rozmer Základný regál Šírka	1060 mm
Hĺbka	536 mm
Počet políc	7
Šírka	1060 mm
Hĺbka regálu	500 mm
Šírka regálu	1000 mm
Výška regálu	2000 mm
maximálne zaťaženie poľa	1300 kg
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečka (na kov)	150 kg
Polica Hrúbka	25 mm
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Prevedenie montáže	Nástrčný regál
Materiál	pozinkované
Atribút Názov produktu	Šírka 1000 mm
Druh produktu	Regál so šikmou policou

## Príslušenstvo

Šikmá polica, pozinkovaná Hĺbka 500	990610 500
Upínacia päťka	990852