



Bezpečnostná skrinka Q-Pegasus typ 90, Šírka: 900mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	981015 900
GTIN	2050001709738
Trieda položky	96G

Popis

Prevedenie:

Skriňa z ocelového plechu s integrovaným systémom zamykania dverí, vnútorné telo s chemicky odolným povrchom.

- **Umiestnenie políc v 32 mm rastrí.**
- **Podlahový zberný zásobník (podľa StawaR).**
- **S prípojkou na odvod vzduchu (NW 75).**
- **Vrátane systému dverových zarážok.**
- **Uzamykatelný profilovým polvalcom, ktorý možno integrovať do uzamykacieho systému domu. Nie je kompatibilný s uzamykacím systémom Hoffmann.**
- **So 4 nastavovacími pomôckami na vyrovnanie nerovností podlahy.**

S pohonom **AGT** (asynchrónne spojený pohon dverí), **TSA** (automatické zatváranie dverí) s vizuálnym a akustickým výstražným signálom pred automatickým zatvorením dverí. 2-dverová

Použitie:

Predpisové skladovanie horľavých nebezpečných látok v pracovných priestoroch.

Norma:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

Rozsah balenia:

Skriňa s 3 policami, vložkou z perforovaného plechu a spodným zberným zásobníkom potiahnutým plastom a soklovým panelom, 1 servisná knižka.

Povrchová úprava farby:

Skrinka v antracitovej šedej farbe RAL 7016, dvere v **signálnej modrej farbe RAL 5005**.

Upozornenie:

Bezpečnostné skrine musí kompetentná osoba v pravidelných intervaloch (raz ročne) riadne udržiavať a kontrolovať ich správnu funkčnosť.

Technický opis

Počet políc	3
Počet záchytných nádrží na dne	1
Úžitková výška	1647 mm
Objem záchytnej nádrže	23 l
Nosnosť police	75 kg
Hmotnosť	368 kg
Hĺbka	615 mm
Šírka	893 mm
Počet vložiek z dierovaného plechu	1
Úžitková hĺbka	522 mm
Úžitková šírka	750 mm
Výška	1953 mm
Prestavenie výšky v mriežke	32 mm
Voľba farieb	Korpus RAL 7016, čelá RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Odolnosť voči ohňu	90 min
Druh produktu	Bezpečnostná skrinka