

Záchytná vaňa na 200 l sudy pozinkovaná pojazdná, Počet sudov×obsah suda (l): 1X200



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	981260 1X200
GTIN	2050002050587
Trieda položky	96U

Popis

Prevedenie:

S vždy 2 otočnými a pevnými kolieskami z polyamidu (Ø 180 mm). 1 otočné koliesko s nastavovačom. S posuvnou rukoväťou a pozinkovaným mrežovým roštom. **S pridrzným zariadením.**

Žiarovo pozinkované podľa EN ISO 1461.

Použitie:

Na bezpečnú vnútroprúdovú prepravu 200 l sudov. **Pre horľavé kvapaliny** kategórie 1 – 3 GHS, ako aj **kvapaliny nebezpečné pre vodu** kategórie 1 – 4 GHS.

Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Upozornenie:

Stojany na sudy a valcové podpery pre 200 l sudy nájdete pod číslami 981480 - 981485.

Technický opis

Hĺbka	800 mm
Záchytný objem	203 l

Šírka	800 mm
Objem	200 l
Prídržné zariadenie	1× na jeden sud
Hmotnosť	75 kg
Počet priehradiek	1
Skladovacia kapacita Sudy 200 litrov	1
Výška podložky	610 mm
Plošné zaťaženie	1000 kg/m ²
Hrúbka materiálu	3 mm
Materiál	pozinkované
Skladovanie	Skladovanie lepkavých látok zakázané
Skladovanie	Skladovanie zápalných látok povolené
Skladovanie	Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie
Skladovanie	Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3
Druh produktu	Záchytná vaňa