

Záchytná vaňa na 1000 l IBC pozinkované, Počet IBC x obsah IBC (l): 2X1000**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	981300 2X1000
GTIN	4052462000599
Trieda položky	96U

Popis**Prevedenie:**

Z 3 mm oceľového plechu. Svetlá výška 100 mm.

S pozinkovaným mrežovým roštom.

Žiarovo pozinkované podľa EN ISO 1461.

Použitie:

Na bezpečné skladovanie kontajnerov **IBC** (Intermediate Bulk Container) a **KTC** (cisternové kontajnery). **Pre horľavé kvapaliny** kategórie 1 – 3 GHS, ako aj **kvapaliny nebezpečné pre vodu** kategórie 1 – 4 GHS.

Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Technický opis

Šírka	2650 mm
Záchytný objem	1000 l
Hmotnosť pozinkovaná	239 kg
Počet IBC	2
Hmotnosť lakovaná	226 kg
Výška	435 mm
Hĺbka	1300 mm
Skladovacia kapacita IBC/KTC	2

Plošné zaťaženie	1000 kg/m ²
Hrúbka materiálu	3 mm
Materiál	pozinkované
Skladovanie	Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3
Skladovanie	Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie
Skladovanie	Skladovanie lepkavých látok zakázané
Skladovanie	Skladovanie zápalných látok povolené
Druh produktu	Záchytná vaňa