

Ansell**Ochranné rukavice proti žiare, pár ActivArmr® 42-474, Veľkosť rukavíc: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094620 10
GTIN	10076490439115
Trieda položky	04P

Popis**Prevedenie:**

Crusader Flex® 42-474. Mimoriadne odolné **rukavice na ochranu pred teplom** vyrobené z polyesteru s vnútornou rúnovou podšívkou absorbujúcou pot. **Zvýšená bezpečnosť uchopenia** pri plochách znečistených olejom vďaka nitrilovej vrstve. Možno prať v práčke. Krátka manipulácia s horúcimi predmetmi do **180 °C (kontaktné teplo)**.

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

EN 388 Odolnosť proti prepichnutiu	1
Pocit na dotyk	nie je k dispozícii
Prilnavosť na mastnom povrchu	dobré
Materiál výplne	netkaná textília
Dýchacia aktivita	primerané
Bez DMF	nie

bez silikónov	nie
EN 388 Odolnosť proti oderu	2
Ochrana pred chladom	nie je k dispozícii
Žiaruvzdorná ochrana	velmi dobré
EN 388 Odolnosť proti prerezaniu	2
EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu	4
Prilnavosť na mokrom povrchu	nie je k dispozícii
Materiál povrchovej úpravy	Nitril
Lícovanie	dobré
Veľkosť rukavíc	10
Druh rukavíc	Žiaruvzdorné rukavice
Kategória ochrany	kategória III
Vlastnosť rukavíc	bez silikónov
Vlastnosť rukavíc	Odolnosť voči plameňom stupeň X
Vlastnosť rukavíc	Certifikované pre potraviny
EN 388	2241B
EN 407	X2XXXX
Kontaktné teplo do	250 °C
Podkladový materiál	Polyester-rúno, bavlna
Povrchová úprava	Nitril
Variant Povrchovej úpravy	Plný povlak
Farba	biela
Materiál	Nitril
Použitie	viacrazové
Dĺžka	330 mm
Obsah	12
Pranie	40 °C farebná bielizeň
Rozsah použitia	Heavy Duty
Žiaruvzdorná ochrana do	180 °C

Trieda ochrany pred rezom	B
Norma	EN 407
Hmotnosť	74,6 g
Druh produktu	Žiaruvzdorné rukavice