

## Záchytná vaňa na 200 l sudy pozinkovaná s mrežovým roštom, Počet sudov×obsah suda (l): 2X200



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	981235 2X200
GTIN	4052462022546
Trieda položky	96U

### Popis

#### Prevedenie:

Svetlá výška 100 mm na prepravu vidlicovým vozíkom/vidlicovým vozíkom. Žiarovo pozinkované podľa EN ISO 1461.

S pozinkovaným mrežovým roštom.

#### Použitie:

Na bezpečné skladovanie a na plnenie 200 l sudov a malých zväzkov. **Pre horľavé kvapaliny** kategórie 1 – 3 GHS, ako aj **kvapaliny nebezpečné pre vodu** kategórie 1 - 4 GHS.

#### Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

#### Upozornenie:

Stojan na 200 l sudy nájdete pod číslom 981480 a č. 981490.

### Technický opis

Hmotnosť	72 kg
Záchytný objem	215 l

Skladovacia kapacita Sudy 200 litrov	2
Šírka	1200 mm
Počet priehradiek	2
Objem	200 l
Výška	365 mm
Hĺbka	800 mm
Plošné zaťaženie	1000 kg/m <sup>2</sup>
Hrúbka materiálu	3 mm
Materiál	pozinkované
Skladovanie	Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3
Skladovanie	Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie
Skladovanie	Skladovanie lepkavých látok zakázané
Skladovanie	Skladovanie zápalných látok povolené
Druh produktu	Záchytná vaňa