

## Záchytná vaňa na 200 l sudy lakovaná s mrežovým roštom, Počet sudov × objem suda (l) / typ: 1X200



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	981285 1X200
GTIN	2050001937568
Trieda položky	96U

### Popis

**Prevedenie:**

Z 3 mm ocelového plechu. Svetlá výška 100 mm.  
S pozinkovaným mrežovým roštom.

**Použitie:**

Na bezpečné skladovanie a na plnenie 200 l sudov a malých zväzkov. **Pre horľavé kvapaliny** kategórie 1 – 3 GHS, ako aj **kvapaliny nebezpečné pre vodu** kategórie 1 – 4 GHS.

**Norma:**

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

**Povrchová úprava farby:**

**Štandardne svetlo modrá RAL 5012.**

**Upozornenie:**

Stojan na 200 l sudy nájdete pod číslom 981480 a č. 981490.

### Technický opis

Hmotnosť	57 kg
Záchytný objem	203 l
Hĺbka	800 mm

Šírka	800 mm
Výška	460 mm
Skladovacia kapacita Sudy 200 litrov	1
Počet priehradiek	1
Objem	200 l
Plošné zaťaženie	1000 kg/m <sup>2</sup>
Hrúbka materiálu	3 mm
Voľba farieb	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Skladovanie	Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3
Skladovanie	Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie
Skladovanie	Skladovanie lepkavých látok zakázané
Skladovanie	Skladovanie zápalných látok povolené
Druh produktu	Záchytná vaňa