

Základný regál so širokým rozpätím, Hĺbka 773 mm, Výška / šírka police: 2438/1841mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	990870 2438/1841
GTIN	4004514224705
Trieda položky	96P

Popis

Prevedenie:

S drevotrievkovými doskami 16 mm. Úrovne skladovania nastaviteľné v 38 mm rasti. Rýchle vykonanie montáže bez skrutiek pomocou kľúčových otvorov profilov. Maximálne zaťaženie prierečinka: až 720 kg, Maximálne zaťaženie poľa: až 3 200 kg.

Popis:

Montážne rozmery: Základný regál: Menovitý rozmer = vonkajší rozmer v mm Celková hĺbka rámu: Menovitý rozmer = vonkajší rozmer v mm

Použitie:

Skladovanie neskladných a objemných nákladov. Možné obojstranné osadenie a zloženie skladovaných tovarov. Najmä jednoduchá manipulácia a montáž.

Povrchová úprava farby:

Stojan s práškovým nástrekom podobne vo farbe RAL 5017 dopravná modrá, nosníky podobne vo farbe RAL 2004 čistá oranžová.

Upozornenie:

Dodanie možné len ako základný regál, bez prídavného regálu. V prípade potreby sa môže pevne pospájať 2 a viac základných regálov použitím spojok (obsiahnuté v rozsahu dodávky) do radu regálov. Volná vzperná dĺžka (K) nesmie presiahnuť 100 mm. Prípustné zaťaženie poľa musí byť znížené o časť tejto police. Upevňovacie prvky pre podlahy a steny nie sú obsiahnuté v rozsahu dodávky. Dodanie po jednotlivých častiach z dôvodu nižších nákladov na prepravu. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Polica Hĺbka	773 mm
Montáž zákazníkom	áno
Počet úrovní skladovania Drievotrieskóvá doska	4
Zaťaženie priečinka	720 kg
Polica Šírka	1841 mm
Výška	2438 mm
Montáž regálu	Základný regál
Materiál úrovne skladovania	Drevotrieskóvá doska
Šírka	1841 mm
Šírka priečinka = Montážny rozmer	1841 mm
Hĺbka	773 mm
Hĺbka regálu	773 mm
Šírka regálu	1841 mm
Výška regálu	2438 mm
Hrúbka platne	16 mm
Prestavenie výšky v mriežke	38 mm
Prevedenie montáže	Nástrčný regál
Voľba farieb	RAL 5010, 2004
Atribút Názov produktu	Hĺbka 773 mm
Druh produktu	Regál s veľkým rozpätím