

Základný regál so širokým rozpätím, Hĺbka 600 mm, Výška / šírka police: 3000/2140mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|------------------|
| Číslo objednávky | 990950 3000/2140 |
| GTIN | 4004514226136 |
| Trieda položky | 960 |

Popis

Prevedenie:

Priehradková konštrukcia pozinkovaná. Dostupné s pozinkovanými 25 mm oceľovými panelmi alebo drevotrieskovými doskami. Rôzne typy nosníkov vždy podľa požadovaného zaťaženia pričnika (výška traverzy 55 – 85 mm). Rýchla montáž vďaka jednoduchému zasunutiu nosníkov typu ZG. Zaťaženie pričnika maximálne 1 050 kg, zaťaženie poľa maximálne 3 500 kg.

Popis:

Montážne rozmery: Menovitá dĺžka + počet podstavcov × 57 mm.

Použitie:

Skladovanie neskladných, objemných a ťažkých nákladov. Možné obojstranné osadenie a zloženie skladovaných tovarov.

Povrchová úprava farby:

Stojan s práškovým nástrekom podobne vo farbe RAL 5017 dopravná modrá, nosníky podobne vo farbe RAL 2004 čistá oranžová.

Upozornenie:

Voľná vzperná dĺžka (K) nesmie presiahnuť 1 200 mm, ale len pri zaťažení poľa max. 2 600 kg. Prípustné zaťaženie poľa musí byť znížené o časť tejto police. Upevňovacie prvky pre podlahy a steny nie sú obsiahnuté v rozsahu dodávky. Dodanie po jednotlivých častiach z dôvodu nižších nákladov na prepravu. Dodanie bez montáže.

Technický opis

| | |
|---|-------------------------|
| Polica Hĺbka | 600 mm |
| Polica Šírka | 2140 mm |
| Počet úrovní skladovania Oceľové panely | 5 |
| Výška | 3000 mm |
| Zaťaženie priečinka | 950 kg |
| Materiál úrovne skladovania | oceľové panely |
| Šírka | 2254 mm |
| Montáž regálu | Základný regál |
| Montážny rozmer Základný regál Šírka | 2254 mm |
| Montáž zákazníkom | áno |
| Hĺbka | 600 mm |
| Hĺbka regálu | 600 mm |
| Šírka regálu | 2140 mm |
| Výška regálu | 3000 mm |
| Polica Hrúbka | 25 mm |
| Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm |
| Prevedenie montáže | Nástrčný regál |
| Voľba farieb | RAL 5010, 2004 |
| Atribút Názov produktu | Hĺbka 600 mm |
| Druh produktu | Regál s veľkým rozpätím |