

Základný regál so širokým rozpätím, Hĺbka 469 mm, Výška / šírka police: 2438/1536mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	990860 2438/1536
GTIN	4004514224644
Trieda položky	97C

Popis

Prevedenie:

S drevotrievkovými doskami 16 mm. Úrovne skladovania nastaviteľné v 38 mm rastri. Rýchle vykonanie montáže bez skrutiek pomocou kľúčových otvorov profilov. Maximálne zaťaženie prierečinka: až 720 kg, Maximálne zaťaženie poľa: až 3 200 kg.

Popis:

Montážne rozmery: Základný regál: Menovitý rozmer = vonkajší rozmer v mm Celková hĺbka rámu: Menovitý rozmer = vonkajší rozmer v mm

Použitie:

Skladovanie neskladných a objemných nákladov. Možné obojstranné osadenie a zloženie skladovaných tovarov. Najmä jednoduchá manipulácia a montáž.

Povrchová úprava farby:

Stojan s práškovým nástrekom podobne vo farbe RAL 5017 dopravná modrá, nosníky podobne vo farbe RAL 2004 čistá oranžová.

Upozornenie:

Dodanie možné len ako základný regál, bez prídavného regálu. V prípade potreby sa môže pevne pospájať 2 a viac základných regálov použitím spojok (obsiahnuté v rozsahu dodávky) do radu regálov. Volná vzperná dĺžka (K) nesmie presiahnuť 100 mm. Prípustné zaťaženie poľa musí byť znížené o časť tejto police. Upevňovacie prvky pre podlahy a steny nie sú obsiahnuté v rozsahu dodávky. Dodanie po jednotlivých častiach z dôvodu nižších nákladov na prepravu. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Materiál úrovne skladovania	Drevotriesková doska
Počet úrovní skladovania Drevotriesková doska	4
Polica Hĺbka	469 mm
Šírka priečinka = Montážny rozmer	1536 mm
Montáž zákazníkom	áno
Zaťaženie priečinka	640 kg
Montáž regálu	Základný regál
Šírka	1536 mm
Polica Šírka	1536 mm
Výška	2438 mm
Hĺbka	469 mm
Hĺbka regálu	469 mm
Šírka regálu	1536 mm
Výška regálu	2438 mm
Hrúbka platne	16 mm
Prestavenie výšky v mriežke	38 mm
Prevedenie montáže	Nástrčný regál
Voľba farieb	RAL 5010, 2004
Atribút Názov produktu	Hĺbka 469 mm
Druh produktu	Regál s veľkým rozpätím