

## Základný regál so širokým rozpätím, Hĺbka 926 mm, Výška / šírka police: 3048/1841mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	990875 3048/1841
GTIN	4004514224873
Trieda položky	96P

### Popis

#### Prevedenie:

S drevotrieskovými doskami 16 mm. Úrovne skladovania nastaviteľné v 38 mm rasti. Rýchle vykonanie montáže bez skrutiek pomocou kľúčových otvorov profilov. Maximálne **zaťaženie priechinka:** až 720 kg, Maximálne **zaťaženie poľa:** až 3 200 kg.

#### Popis:

#### Montážne rozmery:

**Základný regál:** Menovitý rozmer = vonkajší rozmer v mm

**Celková hĺbka rámu:** Menovitý rozmer = vonkajší rozmer v mm

#### Použitie:

Skladovanie neskladných a objemných nákladov. Možné obojstranné osadenie a zloženie skladovaných tovarov. Najmä jednoduchá manipulácia a montáž.

#### Povrchová úprava farby:

Stojan s práškovým nástrekom podobne vo farbe RAL 5017 dopravná modrá, nosníky podobne vo farbe RAL 2004 čistá oranžová .

#### Upozornenie:

- **Dodanie možné len ako základný regál, bez prídavného regálu. V prípade potreby sa môže pevne pospájať 2 a viac základných regálov použitím spojok (obsiahnuté v rozsahu dodávky) do radu regálov.**
- **Voľná vzperná dĺžka (K) nesmie presiahnuť 100 mm. Prípustné zaťaženie poľa musí byť znížené o časť tejto police.**
- **Upevňovacie prvky pre podlahy a steny nie sú obsiahnuté v rozsahu dodávky.**
- **Dodanie po jednotlivých častiach z dôvodu nižších nákladov na prepravu. Dodanie bez montáže.**

## Technický opis

Šírka	1841 mm
Polica Šírka	1841 mm
Montáž regálu	Základný regál
Materiál úrovne skladovania	Drevotriesková doska
Počet úrovní skladovania Drevotriesková doska	4
Výška	3048 mm
Zaťaženie priečinka	720 kg
Polica Hĺbka	926 mm
Montáž zákazníkom	áno
Šírka priečinka = Montážny rozmer	1841 mm
Hĺbka	926 mm
Hĺbka regálu	926 mm
Šírka regálu	1841 mm
Výška regálu	3048 mm
Hrúbka platne	16 mm
Prestavenie výšky v mriežke	38 mm
Prevedenie montáže	Nástrčný regál
Voľba farieb	RAL 5010, 2004
Atribút Názov produktu	Hĺbka 926 mm
Druh produktu	Regál s veľkým rozpätím