

Základný regál so širokým rozpätím, Hĺbka 926 mm, Výška / šírka police: 2438/2146mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	990875 2438/2146
GTIN	4004514224750
Trieda položky	96P

Popis

Prevedenie:

S drevotrieskovými doskami 16 mm. Úrovne skladovania nastaviteľné v 38 mm rasti. Rýchle vykonanie montáže bez skrutiek pomocou kľúčových otvorov profilov. Maximálne **zaťaženie priechinka:** až 720 kg, Maximálne **zaťaženie poľa:** až 3 200 kg.

Popis:

Montážne rozmery:

Základný regál: Menovitý rozmer = vonkajší rozmer v mm

Celková hĺbka rámu: Menovitý rozmer = vonkajší rozmer v mm

Použitie:

Skladovanie neskladných a objemných nákladov. Možné obojstranné osadenie a zloženie skladovaných tovarov. Najmä jednoduchá manipulácia a montáž.

Povrchová úprava farby:

Stojan s práškovým nástrekom podobne vo farbe RAL 5017 dopravná modrá, nosníky podobne vo farbe RAL 2004 čistá oranžová .

Upozornenie:

- **Dodanie možné len ako základný regál, bez prídavného regálu. V prípade potreby sa môže pevne pospájať 2 a viac základných regálov použitím spojok (obsiahnuté v rozsahu dodávky) do radu regálov.**
- **Voľná vzperná dĺžka (K) nesmie presiahnuť 100 mm. Prípustné zaťaženie poľa musí byť znížené o časť tejto police.**
- **Upevňovacie prvky pre podlahy a steny nie sú obsiahnuté v rozsahu dodávky.**
- **Dodanie po jednotlivých častiach z dôvodu nižších nákladov na prepravu. Dodanie bez montáže.**

Technický opis

Materiál úrovne skladovania	Drevotriesková doska
Polica Šírka	2146 mm
Šírka priečinka = Montážny rozmer	2146 mm
Šírka	2146 mm
Výška	2438 mm
Zaťaženie priečinka	620 kg
Montáž zákazníkom	áno
Počet úrovní skladovania Drievotriesková doska	4
Polica Hĺbka	926 mm
Montáž regálu	Základný regál
Hĺbka	926 mm
Hĺbka regálu	926 mm
Šírka regálu	2146 mm
Výška regálu	2438 mm
Hrúbka platne	16 mm
Prestavenie výšky v mriežke	38 mm
Prevedenie montáže	Nástrčný regál
Voľba farieb	RAL 5010, 2004
Atribút Názov produktu	Hĺbka 926 mm
Druh produktu	Regál s veľkým rozpätím