

Základný regál so širokým rozpätím, Hĺbka 600 mm, Výška / šírka police: 3000/1785mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	990950 3000/1785
GTIN	4004514226129
Trieda položky	960

Popis

Prevedenie:

Priehradková konštrukcia pozinkovaná. Dostupné s pozinkovanými 25 mm oceľovými panelmi alebo drevotrieskovými doskami. Rôzne typy nosníkov vždy podľa požadovaného zaťaženia priečnika (výška traverzy 55 – 85 mm). Rýchla montáž vďaka jednoduchému zasunutiu nosníkov typu ZG. Zaťaženie priečnika maximálne 1 050 kg, zaťaženie poľa maximálne 3 500 kg.

Popis:

Montážne rozmery: Menovitá dĺžka + počet podstavcov × 57 mm.

Použitie:

Skladovanie neskladných, objemných a ťažkých nákladov. Možné obojstranné osadenie a zloženie skladovaných tovarov.

Povrchová úprava farby:

Stojan s práškovým nástrekom podobne vo farbe RAL 5017 dopravná modrá, nosníky podobne vo farbe RAL 2004 čistá oranžová.

Upozornenie:

Voľná vzperná dĺžka (K) nesmie presiahnuť 1 200 mm, ale len pri zaťažení poľa max. 2 600 kg. Prípustné zaťaženie poľa musí byť znížené o časť tejto police. Upevňovacie prvky pre podlahy a steny nie sú obsiahnuté v rozsahu dodávky. Dodanie po jednotlivých častiach z dôvodu nižších nákladov na prepravu. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Počet úrovní skladovania Oceľové panely	5
Materiál úrovne skladovania	oceľové panely
Montáž regálu	Základný regál
Výška	3000 mm
Montážny rozmer Základný regál Šírka	1899 mm
Šírka	1899 mm
Polica Hĺbka	600 mm
Polica Šírka	1785 mm
Montáž zákazníkom	áno
Zaťaženie priečinka	670 kg
Hĺbka	600 mm
Hĺbka regálu	600 mm
Šírka regálu	1785 mm
Výška regálu	3000 mm
Polica Hrúbka	25 mm
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Prevedenie montáže	Nástrčný regál
Voľba farieb	RAL 5010, 2004
Atribút Názov produktu	Hĺbka 600 mm
Druh produktu	Regál s veľkým rozpätím