

Základný regál so širokým rozpätím, Hĺbka 600 mm, Výška / šírka police: 2000/2140mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	990950 2000/2140
GTIN	4004514225764
Trieda položky	960

Popis

Prevedenie:

Priehradková konštrukcia pozinkovaná. Dostupné s pozinkovanými 25 mm oceľovými panelmi alebo drevotrieskovými doskami. Rôzne typy nosníkov vždy podľa požadovaného zaťaženia priechnika (výška traverzy 55 – 85 mm). Rýchla montáž vďaka jednoduchému zasunutiu nosníkov typu ZG. Zaťaženie priechnika maximálne 1 050 kg, zaťaženie poľa maximálne 3 500 kg.

Popis:

Montážne rozmery: Menovitá dĺžka + počet podstavcov × 57 mm.

Použitie:

Skladovanie neskladných, objemných a ťažkých nákladov. Možné obojstranné osadenie a zloženie skladovaných tovarov.

Povrchová úprava farby:

Stojan s práškovým nástrekom podobne vo farbe RAL 5017 dopravná modrá, nosníky podobne vo farbe RAL 2004 čistá oranžová.

Upozornenie:

Voľná vzperná dĺžka (K) nesmie presiahnuť 1 200 mm, ale len pri zaťažení poľa max. 2 600 kg. Prípustné zaťaženie poľa musí byť znížené o časť tejto police. Upevňovacie prvky pre podlahy a steny nie sú obsiahnuté v rozsahu dodávky. Dodanie po jednotlivých častiach z dôvodu nižších nákladov na prepravu. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Montáž regálu	Základný regál
Zaťaženie priečinka	950 kg
Výška	2000 mm
Materiál úrovne skladovania	oceľové panely
Polica Šírka	2140 mm
Polica Hĺbka	600 mm
Šírka	2254 mm
Počet úrovní skladovania Oceľové panely	3
Montážny rozmer Základný regál Šírka	2254 mm
Montáž zákazníkom	áno
Hĺbka	600 mm
Hĺbka regálu	600 mm
Šírka regálu	2140 mm
Výška regálu	2000 mm
Polica Hrúbka	25 mm
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Prevedenie montáže	Nástrčný regál
Voľba farieb	RAL 5010, 2004
Atribút Názov produktu	Hĺbka 600 mm
Druh produktu	Regál s veľkým rozpätím