

Bezpečnostná drevená podlaha s 2nábehovým profilom / široká strana, Šírka 100 cm, Pochôdzny rošt Dĺžka: 200cm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	964854 200
GTIN	4047482094765
Trieda položky	96C

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostné drevené rošty zo stabilných lamiel z ryhovaného bukového dreva. **Materiál:** V komorách sušené **lišty z bukového dreva** sú bezpečne spojené s minimálne 3 ocelovými stranami. Zips na koncoch pozostáva z mosadzných závitových svorníkov s vnútornými šesťhrannými skrutkami. **Elastické gumené nožičky** zabraňujú sklznutiu dreveného roštu a zaisťujú vysoký komfort pri chôdzi. **Odolnosť** proti väčšine olejov a chemikáliám. **Výška:** cca 35 mm. **Hmotnosť:** cca 13 kg / m². Možné **šírky roštu:** 80, 100, 120, 150 cm. Možné **dĺžky roštu:** Možnosť dodania všetkých želaných dĺžok (dodržiavanie manipulačných limitov).

Profil nábehu:

Dodatočné skosenie na širokých stranách **roštu**.

Technický opis

Zošikmenie	bez
Pochôdzny rošt Výška	35 mm
Hmotnosť	20,8 kg
Odolnosť	proti väčšine olejov a kyselín
Materiál	lišty z bukového dreva
Profil nábehu	2-stranný
Pochôdzny rošt Dĺžka	200 cm
Označenie výrobcu	Drevený podlahový rošt
Atribút Názov produktu	Šírka 100 cm

Pochôdzny rošt Šírka	100 cm
Druh produktu	Drevený podlahový rošt