

## Základný regál so širokým rozpätím, Hĺbka 800 mm, Výška / šírka police: 2500/2500mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	990960 2500/2500
GTIN	4004514225993
Trieda položky	960

### Popis

#### Prevedenie:

Priehradková konštrukcia pozinkovaná. Dostupné s pozinkovanými 25 mm oceľovými panelmi alebo drevotrieskovými doskami. Rôzne typy nosníkov vždy podľa požadovaného zaťaženia priečnika (výška traverzy 55 – 85 mm). Rýchla montáž vďaka jednoduchému zasunutiu nosníkov typu ZG. **Zaťaženie priečnika** maximálne 1 050 kg, **zaťaženie poľa** maximálne 3 500 kg.

#### Popis:

#### Montážne rozmery:

Menovitá dĺžka + počet podstavcov × 57 mm.

#### Použitie:

Skladovanie neskladných, objemných a ťažkých nákladov. Možné obojstranné osadenie a zloženie skladovaných tovarov.

#### Povrchová úprava farby:

Stojan s práškovým nástrekom podobne vo farbe RAL 5017 dopravná modrá, nosníky podobne vo farbe RAL 2004 čistá oranžová .

#### Upozornenie:

- **Volná vzperná dĺžka (K) nesmie presiahnuť 1 200 mm, ale len pri zaťažení poľa max. 2 600 kg. Prípustné zaťaženie poľa musí byť znížené o časť tejto police.**
- **Upevňovacie prvky pre podlahy a steny nie sú obsiahnuté v rozsahu dodávky.**

- Dodanie po jednotlivých častiach z dôvodu nižších nákladov na prepravu. Dodanie bez montáže.

## Technický opis

Počet úrovní skladovania	Oceľové panely	4
Montáž regálu		Základný regál
Šírka		2614 mm
Montáž zákazníkom		áno
Výška		2500 mm
Zaťaženie priečinka		820 kg
Polica Šírka		2500 mm
Montážny rozmer Základný regál Šírka		2614 mm
Materiál úrovne skladovania		oceľové panely
Polica Hĺbka		800 mm
Hĺbka		800 mm
Hĺbka regálu		800 mm
Šírka regálu		2500 mm
Výška regálu		2500 mm
Polica Hrúbka		25 mm
Prestavenie výšky v mriežke		25 mm
Prevedenie montáže		Nástrčný regál
Voľba farieb		RAL 5010, 2004
Atribút Názov produktu		Hĺbka 800 mm
Druh produktu		Regál s veľkým rozpätím