

Prídavný regál so širokým rozpätím, Hĺbka 800 mm, Výška / šírka police: 2500/2140mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	990995 2500/2140
GTIN	4004514225436
Trieda položky	960

Popis

Prevedenie:

Priehradková konštrukcia pozinkovaná. Dostupné s pozinkovanými 25 mm oceľovými panelmi alebo drevotrieskovými doskami. Rôzne typy nosníkov vždy podľa požadovaného zaťaženia priechnika (výška traverzy 55 – 85 mm). Rýchla montáž vďaka jednoduchému zasunutiu nosníkov typu ZG. Zaťaženie priechnika maximálne 1 050 kg, zaťaženie poľa maximálne 3 500 kg.

Popis:

Montážne rozmery: Menovitá dĺžka + počet podstavcov × 57 mm.

Použitie:

Skladovanie neskladných, objemných a ťažkých nákladov. Možné obojstranné osadenie a zloženie skladovaných tovarov.

Povrchová úprava farby:

Stojan s práškovým nástrekom podobne vo farbe RAL 5017 dopravná modrá, nosníky podobne vo farbe RAL 2004 čistá oranžová.

Upozornenie:

Voľná vzperná dĺžka (K) nesmie presiahnuť 1 200 mm, ale len pri zaťažení poľa max. 2 600 kg. Prípustné zaťaženie poľa musí byť znížené o časť tejto police. Upevňovacie prvky pre podlahy a steny nie sú obsiahnuté v rozsahu dodávky. Dodanie po jednotlivých častiach z dôvodu nižších nákladov na prepravu. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Počet úrovní skladovania Drievotrieskóv doska	4
Zaaenie prieinka	950 kg
Montazny rozmer Pridavny regal Širka	2197 mm
Širka	2197 mm
Polica Hlbka	800 mm
Montaz zakaznikom	ano
Polica Širka	2140 mm
Vyška	2500 mm
Material úrovne skladovania	Drievotrieskóv doska
Montaz regalu	Pridavny regal
Hlbka	800 mm
Hlbka regalu	800 mm
Širka regalu	2140 mm
Vyška regalu	2500 mm
Hrubka platne	25 mm
Prestavenie vyšky v mrieke	25 mm
Prevedenie montaze	Nastrcny regal
Volba farieb	RAL 5010, 2004
Atribut Nazov produktu	Hlbka 800 mm
Druh produktu	Regal s veľkym rozpatim