

## Prídavný regál so širokým rozpätím, Hĺbka 600 mm, Výška / šírka police: 2000/1785mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	990955 2000/1785
GTIN	4004514225856
Trieda položky	960

### Popis

#### Prevedenie:

Priehradková konštrukcia pozinkovaná. Dostupné s pozinkovanými 25 mm oceľovými panelmi alebo drevotrieskovými doskami. Rôzne typy nosníkov vždy podľa požadovaného zaťaženia priečnika (výška traverzy 55 – 85 mm). Rýchla montáž vďaka jednoduchému zasunutiu nosníkov typu ZG. **Zaťaženie priečnika** maximálne 1 050 kg, **zaťaženie poľa** maximálne 3 500 kg.

#### Popis:

#### Montážne rozmery:

Menovitá dĺžka + počet podstavcov × 57 mm.

#### Použitie:

Skladovanie neskladných, objemných a ťažkých nákladov. Možné obojstranné osadenie a zloženie skladovaných tovarov.

#### Povrchová úprava farby:

Stojan s práškovým nástrekom podobne vo farbe RAL 5017 dopravná modrá, nosníky podobne vo farbe RAL 2004 čistá oranžová .

#### Upozornenie:

- **Voľná vzperná dĺžka (K) nesmie presiahnuť 1 200 mm, ale len pri zaťažení poľa max. 2 600 kg. Prípustné zaťaženie poľa musí byť znížené o časť tejto police.**
- **Upevňovacie prvky pre podlahy a steny nie sú obsiahnuté v rozsahu dodávky.**

- Dodanie po jednotlivých častiach z dôvodu nižších nákladov na prepravu. Dodanie bez montáže.

## Technický opis

Počet úrovní skladovania	Oceľové panely	3
Zaťaženie priečinka		670 kg
Polica Šírka		1785 mm
Polica Hĺbka		600 mm
Výška		2000 mm
Materiál úrovne skladovania		oceľové panely
Montážny rozmer Prídavný regál Šírka		1842 mm
Montáž regálu		Prídavný regál
Montáž zákazníkom		áno
Šírka		1842 mm
Hĺbka		600 mm
Hĺbka regálu		600 mm
Šírka regálu		1785 mm
Výška regálu		2000 mm
Polica Hrúbka		25 mm
Prestavenie výšky v mriežke		25 mm
Prevedenie montáže		Nástrčný regál
Voľba farieb		RAL 5010, 2004
Atribút Názov produktu		Hĺbka 600 mm
Druh produktu		Regál s veľkým rozpätím