

## Prídavný regál so širokým rozpätím, Hĺbka 600 mm, Výška / šírka police: 2000/2140mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Číslo objednávky | 990985 2000/2140 |
| GTIN             | 4004514225221    |
| Trieda položky   | 960              |

### Popis

#### Prevedenie:

Priehradková konštrukcia pozinkovaná. Dostupné s pozinkovanými 25 mm oceľovými panelmi alebo drevotrieskovými doskami. Rôzne typy nosníkov vždy podľa požadovaného zaťaženia priečnika (výška traverzy 55 – 85 mm). Rýchla montáž vďaka jednoduchému zasunutiu nosníkov typu ZG. **Zaťaženie priečnika** maximálne 1 050 kg, **zaťaženie poľa** maximálne 3 500 kg.

#### Popis:

#### Montážne rozmery:

Menovitá dĺžka + počet podstavcov × 57 mm.

#### Použitie:

Skladovanie neskladných, objemných a ťažkých nákladov. Možné obojstranné osadenie a zloženie skladovaných tovarov.

#### Povrchová úprava farby:

Stojan s práškovým nástrekom podobne vo farbe RAL 5017 dopravná modrá, nosníky podobne vo farbe RAL 2004 čistá **oranžová**.

#### Upozornenie:

- **Voľná vzperná dĺžka (K) nesmie presiahnuť 1 200 mm, ale len pri zaťažení poľa max. 2 600 kg. Prípustné zaťaženie poľa musí byť znížené o časť tejto police.**
- **Upevňovacie prvky pre podlahy a steny nie sú obsiahnuté v rozsahu dodávky.**

- Dodanie po jednotlivých častiach z dôvodu nižších nákladov na prepravu. Dodanie bez montáže.

## Technický opis

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Polica Šírka                                   | 2140 mm                 |
| Montážny rozmer Prídavný regál Šírka           | 2197 mm                 |
| Montáž zákazníkom                              | áno                     |
| Montáž regálu                                  | Prídavný regál          |
| Počet úrovní skladovania Drievotriesková doska | 3                       |
| Materiál úrovne skladovania                    | Drevotriesková doska    |
| Šírka  | 2197 mm                 |
| Výška  | 2000 mm                 |
| Zaťaženie priečinka                            | 950 kg                  |
| Polica Hĺbka                                   | 600 mm                  |
| Hĺbka  | 600 mm                  |
| Hĺbka regálu                                   | 600 mm                  |
| Šírka regálu                                   | 2140 mm                 |
| Výška regálu                                   | 2000 mm                 |
| Hrúbka platne                                  | 25 mm                   |
| Prestavenie výšky v mriežke                    | 25 mm                   |
| Prevedenie montáže                             | Nástrčný regál          |
| Voľba farieb                                   | RAL 5010, 2004          |
| Atribút Názov produktu                         | Hĺbka 600 mm            |
| Druh produktu                                  | Regál s veľkým rozpätím |